



Station de soudage, Référence fabricant: ICON1



Données de commande

N° commande	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Classe d'article	04K

Description

Exécution:

Stations de soudage à régulation de température avec élément chauffant CPT en céramique et pannes à souder Ersadur longue durée grâce à la chauffe intérieure (réglage de température précis). **Station de soudage multifonctions hautes performances antistatique** avec grand écran, mémoire de données d'étalonnage, capteur de veille, 3 niveaux d'énergie et fonction d'arrêt. L'option i-Set Tool permet de télécharger aisément les paramètres de la station à l'aide d'une clé USB et de les importer sur d'autres stations.

Utilisation:

Pour soudages répondant à toutes les exigences de l'électronique et de l'électrotechnique.

Description technique

Référence fabricant	ICON1
Puissance de chauffage	150 W
Poids du fer à souder sans fil d'alimentation	30 g
Plage de réglage de la température de la panne	150 - 450 °C
Temps de chauffe à 280 °C	env. 9 s
Puissance de chauffage	80 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Station de soudage

Accessoires

Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1,5 mm	082365 1,5
Fil d'apport sans plomb Sn96, 5Ag3, 0Cu0,5, bobine de 250 g Ø fil d'apport 1 mm	082365 1
Pompe à dessouder PDD03, plastique, antistatique	082355
Graisse décapante, 20 g	082370
Pannes à souder Référence fabricant PDLF10	082401 PDLF10
Pannes à souder Référence fabricant CDLF12	082401 CDLF12
Pannes à souder Référence fabricant CDLF32	082401 CDLF32