

**Garant****Tirette étanche, type B, sans alésage, Pour cône: 40****Données de commande**

N° commande	308620 40
GTIN	4045197150943
Classe d'article	31Z

**Description****Description:**

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

**Utilisation:**

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

**Remarque(s):**

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

**Version étanche** – avec joint torique.

ISO 7388-3 correspond à l'ancienne norme DIN 69872.

**Description technique**

Couple de serrage maximal	50 Nm
Longueur totale L	54 mm
Angle A	15 degré
Filetage M	M16
Pour cône	40
Ø moyeu D	23 mm

L <sub>1</sub>	26 mm
Ø tête D <sub>1</sub>	19 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ouverture	19 mm
Propriété de l'alésage	sans alésage
Norme pour les tirettes	ISO 7388-3
Type de produit	Tirettes

## Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40