

Garant**Mandrin de frettage, PSC 63 court, Ø serrage D1: 5mm****Données de commande**

N° commande	308568 5
GTIN	4045197486356
Classe d'article	31C

Description**Exécution:**

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410 – 302417. Appareils de frettage 354210 – 354450. Conduit d'arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible.

Description technique

Ø serrage D ₁	5 mm
Longueur de col cote A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø ext. D	17 mm
Support	PSC 63 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1

Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Sous-armoire	354290
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 3-5 mm	354240 3-5
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1