



Tirette étanche, avec alésage, Pour cône: 40



Données de commande

N° commande	308635 40
GTIN	4045197644480
Classe d'article	32Z

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

- Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
- Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
- Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Adapté(s) pour:

FADAL, similaires ISO 7388, rallongées de 3 mm.

Remarque(s):

La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop. Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Version étanche – avec joint torique. Aucune clé de serrage adaptée disponible.

Description technique

L ₁	19,25 mm
Ø moyeu D	22 mm
Pour cône SA avec code couleur	SA 40
Ø tête D ₁	18,95 mm

Couple de serrage maximal	50 Nm
Filetage M	M16
Pour cône	40
Longueur totale L	47,5 mm
Ouverture	19 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	ISO 7388-3
Type de produit	Tirettes