

3M**Ruban adhésif double face, Largeur×longueur (mm×m): 50X25****Données de commande**

N° commande	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif double face **3M™ 9191** se caractérise par une colle caoutchouc synthétique **sensible à la pression** présentant un pouvoir adhésif élevé et une adhérence immédiate.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

Couleur	jaunâtre
Largeur	50 mm
Longueur	25 m
Référence fabricant	9191
Matériau recouvrement	Papier siliconé
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique

Type de ruban adhésif	deux côtés
Support présent	non
Particularité	découpable à la main
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Durée de conservation minimum	12 mois
Epaisseur	0,26 mm
Utilisation	Montage
Utilisation	Pose de tapis
Température de stockage	16 - 25 °C
résiste à des températures jusqu'à	-30 - 75 °C
Matériau support	Tissu
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,95 N/mm
Résistance à la traction	2,6 N/mm
Extensibilité	9 %
Type de produit	Ruban adhésif