

Garant
Fraise à chanfreiner à 30°, Queue Weldon, Type: 6

Données de commande

N° commande	216548 6
GTIN	4045197851727
Classe d'article	210

Description
Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur de col L_1	38 mm
Ø chanfreinage max. D_{max}	32 mm
Nombre de dents Z	2
Plaquette adaptée	260986 HB725-1
Vis pour plaquette	219844 (15IP ; 3,0 Nm)
Ø D	6 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur totale L_{tot}	100 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	120 degré
Angle d'attaque κ	30 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard

Type de produit

Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm

211750 3,0

Vis de serrage

219844