

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Mandrin porte-forets auto-serrant, Type: 15****Données de commande**

N° commande	341000 15
GTIN	4045197308252
Classe d'article	33A

**Description****Exécution:**

Mandrins porte-forets à trois mors **hautes performances**. Grande précision de concentricité, sans clé, auto-serrant, force de serrage élevée. Desserrage manuel aisé. Pièces d'usure trempées et interchangeables. Avec vernier de réglage d'ouverture pour petits forets et pour système de micro-perçage 341200.

**Utilisation:**

Sur perceuses à main et à colonne, fraiseuses, tours, pour mise en place sur arbres de montage 342300 – 342850 ou directement sur la broche de la machine.

**Norme:****DIN 238****Description technique**

Plage de serrage	0,2 - 1,5 mm
Longueur mandrin fermé	37 mm
Type	15
Longueur mandrin ouvert	35 mm
Cône intérieur	B 6
Ø cône intérieur max.	6,35 mm
Ø ext.	19 mm

Type de produit

Mandrins sans clé