

Garant
Fraise à chanfreiner à 60°, Queue Weldon, Type: 20

Données de commande

N° commande	216552 20
GTIN	4045197851758
Classe d'article	210

Description
Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø queue D _s h6	25 mm
Vis pour plaquette	219844 (15IP ; 3,0 Nm)
Longueur de col L ₁	39 mm
Plaquette adaptée	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Ø chanfreinage max. D _{max}	35 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	60 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP

674252 15IP

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,0 Nm

211750 3,0

Vis de serrage

219844