

Garant**CNMG 09T304, Nuance: HB7120-1**

Données de commande

N° commande	250150 HB7120-1
GTIN	4045197819598
Classe d'article	21G

Description

CN. G 09T304 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 260 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 m/min
Nuance	HB7120-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage