

**Garant****CNMG 160608, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Classe d'article	21G

## Description

CNMG 160608 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7120-1
Brise-copeaux	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Application principale	M

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage