

Garant**CNMG 09T308, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	250052 HB7140-1
GTIN	4045197818652
Classe d'article	21G

Description

CNMG 09T308 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Nuance	HB7140-1
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm

Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 09T308
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage