


Garant
KNUX 160405L, Nuance: HB7140-1

Données de commande

N° commande	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405L HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Application principale	M
Nuance	HB7140-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Brise-copeaux	VM
Brise-copeaux	2,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage