

**Garant**
**TNMG 160408, Nuance: HB7120-1**


## Données de commande

N° commande	251434 HB7120-1
GTIN	4045197820044
Classe d'article	21G

## Description

TNMG 160408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avance  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 290 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,8 mm
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Nuance	HB7120-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 m/min

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage