



## Fraise rotative revêtue Z7 – moyenne, denture croisée, Carbure TiAlN, Type: AS1225



### Données de commande

N° commande	540260 AS1225
GTIN	4027497036264
Classe d'article	56L

### Description

#### Exécution:

Queue Ø 6 mm.

Les fraises rotatives LUKAS sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Revêtement supplémentaire en TiAlN pour une durée de vie et une résistance à la chaleur accrues.

Pour contraintes thermiques et mécaniques élevées (Heavy Duty). **Forme cylindrique (ZYAS), avec coupe en bout.**

#### Utilisation:

Adaptées à la quasi-totalité des matériaux, tant pour les travaux manuels que pour ceux impliquant des robots industriels. Pour l'ébarbage, la coupe d'arêtes, l'enduisage, l'usinage de soudures et de surfaces planes.

Ø queue: 6 mm

Forme: Cylindrique avec coupe en bout

Ø tête: 12 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 25 mm

Longueur totale: 65 mm

Ø queue: 6 mm

### Description technique

Abréviation denture	Z7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm

Forme	AS1225
Type de denture	à denture alternée
Forme	Cylindrique avec coupe en bout
Degré de finesse de la denture	Moyen
Longueur totale	65 mm
Ø tête	12 mm
Ø queue	6 mm
Type d'outils	Carbure TiAlN
Revêtement	TiAlN
Type de produit	Fraises rotatives