

Garant**VNMG 160408, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Classe d'article	21G

Description

VNMG 160408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm
Avance f: 0,05 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 260 m/min

Description technique

Nuance	HB7140-1
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 m/min
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage