


**Garant****SNMG 120408, Nuance: HB7120-1**

## Données de commande

N° commande	251224 HB7120-1
GTIN	4045197819956
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120408 HB7120-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
Nuance: HB7120-1  
Brise-copeaux: VM  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 260 m/min

## Description technique

Nuance	HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VM
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 260 m/min

Application principale	M
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage