

Garant
CNMG 160608, Nuance: HB7140-1


Données de commande

N° commande	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Classe d'article	21G

Description

CNMG 160608 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe a_p : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 210 m/min

Description technique

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 210 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Brise-copeaux	VG
Nuance	HB7140-1
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 160608
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage