

Garant**WNMG 060404, Nuance: HB7140-1**

Données de commande

N° commande	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Classe d'article	21G

Description

WN. G 060404 HB7140-1 Nuance: HB7140-1
Brise-copeaux: Carbure
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 230 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Nuance	HB7140-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 230 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	Carbure
Application principale	M

Avance f	0,1 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 060404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage