

**Garant****WNMG 080408, Nuance: HB7140-1**

## Données de commande

N° commande	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 080408 HB7140-1 Nuance: HB7140-1

Brise-copeaux: VG

Prof. coupe  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 180 m/min

## Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	40 - 180 m/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Prof. coupe $a_p$	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7140-1
Application principale	M

Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	WNMG 080408
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour tournage