



Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS04/175



Données de commande

N° commande	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Classe d'article	03S

Description

Exécution:

Le moteur **extrêmement silencieux** garantit une longue durée de vie, même en **fonctionnement permanent. Livrés sans meules.**

Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d'établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Description technique

Puissance absorbée	250 W
Poids	15 kg
Référence fabricant	DS04/175
Vitesse de rotation max.	2900 min ⁻¹
Largeur meule T	25 mm
Ø alésage meule H	51 mm
Ø meule D	175 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Type de produit

Tourets à meuler doubles

Accessoires

Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Support machine Pour machines DS04	077513 DS04
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596220 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type C800	596350 C800
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60	596350 EK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36	596350 NK36
Table de travail à droite Type AT1	077525 AT1
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60	596220 NK60
Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80	596220 SC80
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596220 EK80
Table de travail, à gauche Type AT1	077519 AT1
Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80	596350 EK80