

Garant
CC.T 09T302, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	260056 HB7120-1
GTIN	4045197817112
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T302 HB7120-1 Nuance: HB7120-1

Brise-copeaux: VS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage