

Garant
CCMT 120408, Nuance: HB7120-1


Données de commande

N° commande	260066 HB7120-1
GTIN	4045197817150
Classe d'article	21G

Description

CCMT 120408 HB7120-1 Nuance: HB7120-1
 Brise-copeaux: VS
 Tolérance: ZA
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 290 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Application principale	M
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm

Nuance	HB7120-1
Brise-copeaux	VS
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage