

Garant**Porte-capuchons, Ø tête, longueur de tête, forme: 1626A****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 553100 1626A |
| GTIN | 4045197330574 |
| Classe d'article | 51E |

Description**Exécution:**

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. **Ils sont rapidement et aisément interchangeables** (mise en place / retrait dans le sens des fentes).

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d'outils pour les travaux de finition dans des endroits d'accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035 – 553328.

Description technique

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Vitesse de rotation max. | 30000 min ⁻¹ |
| Ø tête | 16 mm |
| Ø queue | 6 mm |
| Longueur tête | 24 mm |
| Type de produit | Porte-capuchons |

