

Garant
Mandrin de frettage Type ADB, BT 40 A = 160, Ø serrage D1: 20mm

Données de commande

N° commande	303430 20
GTIN	4045197468154
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- Réglage de la longueur d'outil intégré, course de réglage 10 mm (à partir de Ø 6).
- Réf.3-5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Norme:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308806, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302417, appareils de frettage 354210 – 354400.

Description technique

Ø D ₂	33 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Ø serrage D ₁	20 mm
Ø ext. D	42 mm
Support	BT 40 A = 160
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette 45°étanche Pour cône 40	308760 40
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308795 40
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Adaptateur de basePour SA pour queue conique SA 40	354225 40
Disque interchangeable pour bobineSU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustementétanche Pour cône 40	308801 40
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette 90°étanche Pour cône 40	308790 40
Sous-armoire	354290
Tirette Hurco 90° avec ajustementétanche Pour cône 40	308806 40
Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1