



Disque d'ébarbage PREMIUM*** RONDELLER®, Ø 115 mm, Grain: 36



Données de commande

N° commande	560910 36
GTIN	9003179082250
Classe d'article	53T

Description

Exécution:

Disques brevetés, très souples, affûtage sans échauffement, très bonne évacuation des copeaux et **fonctionnement silencieux**.

- **Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques d'ébarbage offrent des performances d'abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.**
- **Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)**
- **angle de meulage de 20 à 30°**
- **Utilisation: sur meuleuses d'angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l'arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d'arêtes.**

Utilisation:

Utilisation universelle pour l'acier, l'inox, la fonte, les métaux non ferreux et les résines thermodurcissables, pour le polissage de surface et le travail de tôles et de cordons de soudure.

Ø alésage: 22,23 mm

Description technique

Ø alésage	22,23 mm
Grain	36
Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Ø disque	115 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 115 mm
Angle d'attaque recommandé	20-30 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	Fonte
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Schruppschleifscheibe

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Uni	adaptée		

à sec

adaptée