

Garant

Fraise torique carbure monobloc GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 6/1,0mm



Données de commande

N° commande	206345 6/1,0
GTIN	4045197851994
Classe d'article	11X

Description

Exécution:

Dimensions similaires à DIN 6527.

Fraise HPC dotée du **tout nouveau revêtement hautes performances.**

Pour une **durée de vie exceptionnelle** et un **enlèvement de copeaux optimal** dans les aciers inoxydables les plus divers.

Utilisable à des **vitesse de coupe élevées** ; idéal également pour TOOLOX®.

Avantage(s):

Résistance à l'oxydation et dureté à chaud plus élevées.

Description technique

Rayon de coupe R_1	1 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,037 mm
Ø de détalonnage D_1	5,5 mm
Longueur totale L	57 mm
Longueur de coupe L_c	13 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Nombre de dents Z	4
Longueur de col L_1 avec détalonnage	21 mm
Ø dents D_c	6 mm
Ø queue D_s	6 mm

Angle d'hélice	40 degré
Avance f_z pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Série	Inox principal
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	h10
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le contournage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	bleu
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	170 m/min	P
TOOLOX 33	adaptée	115 m/min	H
TOOLOX 44	adaptée	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	Moyennement adapté		
Air	adaptée		
Services			

Rectification de queue Type HB

129100 HB