



Disque d'ébarbage Basic* "2 en 1", Ø disque × largeur de disque: 230X6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 560600 230X6 |
| GTIN | 9003172228655 |
| Classe d'article | 53T |

Description

Exécution:

Disques d'ébarbage universels pour polissage des surfaces et des arêtes sur **l'acier et l'INOX.**

Spécification: A30Q-BF.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Epaisseur de disque | 6 mm |
| Vitesse de rotation max. | 6600 min ⁻¹ |
| Ø alésage | 22,23 mm |
| Ø disque | 230 mm |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Spécification | A30-BF |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |
| Angle d'attaque recommandé | 20-30 degré |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Optimisé pour le matériau | INOX |
| Optimisé pour le matériau | INOX : |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s |
| Type de produit | Disque d'ébarbage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Ti | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| Plastique, PRFV | moyennement adaptée | | |
| Uni | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |