



Petit disque de tronçonnage 0,8 mm SG SUPER MINCE, Ø disque: 65mm



Données de commande

N° commande	563410 65
GTIN	4007220849187
Classe d'article	55T

Description

Exécution:

- Le grain, le liant, les additifs renforçant l'effet d'abrasion et l'armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d'utilisation.
- Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d'angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d'épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
- Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Petit disque de tronçonnage spécialement conçu pour une utilisation dans des espaces restreints, sur des meuleuses droites électriques ou pneumatiques. Utilisation avec broche de serrage 563415.

Spécification:

A60P-SG STEELOX.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.

Description technique

Vitesse de rotation max.	24300 min ⁻¹
Ø alésage	6 mm
Épaisseur de disque	0,8 mm
Forme	41
Forme	droite
Spécification	A60P-SG
Ø disque	65 mm
Pour épaisseurs de matériaux	2,4 - 4 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		

Plastique, PRFV	moyennement adaptée
Uni	moyennement adaptée
à sec	adaptée

Accessoires

Broche de serr. pr petits disques de tronçonnage Pour Ø
alésage 6 mm

563415 6