



Meuleuse d'angle Classic, Type: 72210500



Données de commande

N° commande	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

- Moteur FEIN High-Power-Motor avec énormepuissance du moteur pour une capacité d'enlèvement de matière élevée.
- Verrouillage du démarrage automatique après une coupure de courant.
- Poignée arrière orientable dans 4 positions.
- Le système de freinage EBS électrique résistant à l'usure arrête la machine en moins de 3 secondes.
- Système de serrage rapide FEIN QuickIN pour un changement de disque rapide, aisé et fiable sans outil.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire, élément de serrage.

Référence fabricant: WSB 20-180

Puissance absorbée: 2000 W

Vitesse de rotation max.: 8 500 min⁻¹

Ø disque max.: 180 mm

Prof. de tronçonnage max.: 48 mm

Poids: 4,8 kg

Description technique

Puissance absorbée	2000 W
--------------------	--------

Particularité	QuickIN
Référence fabricant	WSB 20-180
Vitesse de rotation max.	8 500 min ⁻¹
Ø disque max.	180 mm
Vibrations maximales suivant EN	6 m/s ²
Poids	4,8 kg
Prof. de tronçonnage max.	48 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Meuleuses d'angle