



Meuleuse d'angle, Type: AGVM26-230



Données de commande

N° commande	077162 AGVM26-230
GTIN	4002395234394
Classe d'article	03M

Description

Exécution:

Puissante meuleuse d'angle de 230 mm:

- Moteur PROtector protégé contre la poussière avec démarrage progressif et limitation du courant de démarrage.
- Protection anti-redémarrage.
- Poignée supplémentaire rotative, antivibratoire.
- Blocage de broche.

Modèle avec interrupteur "homme-mort" qui arrête immédiatement la machine dès qu'il est relâché. Moteur de **2600 W**. Avec **raccord de sécurité** anti-kickback B-Guard et écrou de serrage **FIXTEC**.

Livraison:

Avec capot de protection, poignée supplémentaire. Avec écrou à serrage rapide FIXTEC.

Description technique

Référence fabricant	AGVM26-230GEXProTector
Ø disque max.	230 mm
Prof. de tronçonnage max.	68 mm
Vibrations maximales suivant EN	2,5 m/s ²
Puissance absorbée	2600 W
Démarrage en douceur	oui

Verrouillage anti-redémarrage	oui
Dispositif homme-mort	oui
Poids	5,8 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Vitesse de rotation max.	6600 min ⁻¹
Particularité	Autobalancer
Particularité	FIXTEC
Particularité	Interrupteur "homme-mort"
Particularité	Poignée rotative
Type de produit	Meuleuses d'angle

Accessoires

Ecrou de serrage M14 Type NUT	073930 NUT
Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC