



Jeu de 3 mors doux rapportés, Pour type de mandrin: 160



Données de commande

N° commande	313300 160
GTIN	4019208023687
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Surface d'appui **rectifiée, brunie**.

Non étagés, pour tournage de différents Ø de serrage. Surface d'appui **finement fraisée, non brunie**.

Utilisation:

Comme il est possible de remplacer ou de déplacer les mors **en quelques secondes** au diamètre désiré, il est judicieux de posséder plusieurs ensembles de mors prêts à l'emploi sur la machine.

Cela permet de réduire au minimum les temps d'équipement. Les ensembles de mors comprennent, par ex., plusieurs jeux de semelles avec des mors rapportés doux non étagés, pouvant être usinés aux diamètres voulus. Cet effet de rationalisation est non seulement nécessaire pour les machines CN, mais également essentiel pour les tours conventionnels.

Pour vissage sur semelles trempées. Pour serrage de pièces à usiner de forme irrégulière ou déjà usinées ne pouvant pas être endommagées. Pour ce faire, les mors sont usinés en fonction de la forme de la pièce à usiner.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins à crémaillère Schunk 313115; 313117; 313135; 313137, mandrins à crémaillère Röhms Duro 313120; 313140 et autres systèmes de mandrins de tour à crémaillère.

Remarque(s):

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande**.

Description technique

Hauteur H	36,5 mm
Largeur B	20,3 mm
Longueur L	85 mm
Largeur de rainure D	8 mm
Pour type de mandrin	160 mm
Entraxe b	32 mm
Longueur âme A	18 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à crémailière et mors Schunk
Pour code couleur	Mandrins de tour à crémailière et mors Röhms
Type de produit	Mors pour mandrins à crémailière