



**CCGT 09T301, Nuance: PDL025**

**Données de commande**

N° commande	260095 PDL025
GTIN	4960664757497
Classe d'article	25E

**Description**

CCGT 09T301 PDL025 Nuance: PDL025

Brise-copeaux: MFP-SK

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 300 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1 mm
Application principale	N
Brise-copeaux	MFP-SK
Rayon d'angle	0,1 mm
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 300 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	PDL025
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCGT 09T301
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage