

Garant
Fraise torique carbure monobloc, non revêtu, Ø h6 DC / R1: 12/3,0mm


Données de commande

N° commande	206190 12/3,0
GTIN	4045197853042
Classe d'article	11X

Description

Exécution:

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Tolérances:

· **Rayon d'angle**

$R_1 = 0,5$ Tolérance $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ Tolérance $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ Tolérance $\pm 0,05$.

Description technique

Queue	DIN 6535 HA avec h6
Rayon de coupe R_1	3 mm
Longueur totale L	83 mm
Ø dents D_c	12 mm
Ø de détalonnage D_1	11 mm
Longueur de coupe L_c	26 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'alu à copeaux courts	0,08 mm
Nombre de dents Z	3
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,07 mm
Ø queue D_s	12 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA

Longueur de col L ₁ avec détalonnage	36 mm
Angle d'hélice	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	W
Tolérance Ø nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	Adapté	180 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	140 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	105 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	180 m/min	N
PE-HD	Adapté	130 m/min	N
PA 66	Adapté	150 m/min	N
PEEK	Adapté	130 m/min	N
PF 31	Adapté	110 m/min	N
Cu	Adapté	80 m/min	N
CuZn	Adapté	100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	Moyennement adapté		

à sec	moyennement adaptée
Air	moyennement adaptée

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------