



Mandrin de tour à crémaillère avec mors réversibles monobloc, DIN 702-3, Type: 200/6



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 313130 200/6 |
| GTIN | 4019208227832 |
| Classe d'article | 33R |

Description

Exécution:

- **Précision optimale de concentricité et de changement.**
- **Avec sécurité des mors, serrage concentrique.**
- **Passage plus grand.**
- **Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.**
- **Force de serrage élevée pour un effort minimum.**
- **Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.**
- **Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.**
- **Profil extérieur avec arêtes de projection d'eau.**
- **Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.**

Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

Utilisation:

Pour nez de broche DIN 702-3. Avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Matière(s):

Entièrement en acier, surface complètement trempée.

Livraison:

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

Remarque(s):

Possibilité d'agrandir l'alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).

Code couleur pour accessoires: Mandrin de tour à crémaillère et mors Röhm

Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.: 7 - 207 mm

Plage de serrage avec mors durs rapportés int.: 71 - 214 mm

Course de serrage par mors S: 6,8 mm

Ø ext. A: 206 mm

Passage E: 52 mm

Ø cône de centrage B: 106,375 mm

Description technique

| | |
|--|---|
| Type | 200 |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés int. | 71 - 214 mm |
| Mandrin cône court | 6 |
| Passage E | 52 mm |
| Poids | 16,5 kgs |
| Course de serrage par mors S | 6,8 mm |
| Nombre de goujons filetés | 4 |
| Ø cône de centrage B | 106,375 mm |
| Vitesse de rotation max. | 4600 min ⁻¹ |
| Plage de serrage avec mors durs rapportés ext. | 7 - 207 mm |
| Dim. goujons filetés | M12 |
| Ø ext. A | 206 mm |
| Carré femelle clé K | 12 mm |
| Norme | DIN 702-3 |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhm |
| Type de produit | Mandrins à crémaillère |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 200 | 313210 200 |
| Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 200 | 313205 200 |
| Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 200 | 313200 200 |
| Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite Pour type de mandrin 200 | 313207 200 |
| Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 200 | 313250 200 |