

**CCMT 060204 Wiper, Nuance: PR1225****Données de commande**

N° commande	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Classe d'article	25E

**Description**

CCMT 060204 Wiper PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min**Description technique**

Brise-copeaux	WP
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Application secondaire	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 1 mm

Nuance	PR1225
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	50 - 150 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage