

**Garant****Fraise tonique carbure monobloc, non revêtu, Ø h6 DC / R1: 5/1,0mm****Données de commande**

N° commande	206192 5/1,0
GTIN	4045197853097
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:**

Avec **dépouille excentrée** et **polissage** supplémentaire dans les goujures pour une **excellente évacuation des copeaux** dans les matériaux en aluminium à copeaux longs.

Tolérances:

· **Rayon d'angle**

**$R_1 = 0,5$  Tolérance  $\pm 0,02$ .**

**$R_1 > 0,5 - 1,5$  Tolérance  $\pm 0,03$ .**

**$R_1 > 1,5$  Tolérance  $\pm 0,05$ .**

Dimensions suivant norme usine.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	5 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,02 mm
Ø queue $D_s$	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'alu à copeaux courts	0,02 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Rayon de coupe $R_1$	1 mm
Nombre de dents Z	3
Ø de détalonnage $D_1$	4,7 mm

Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	30 mm
Longueur de coupe $L_c$	8 mm
Angle d'hélice	45 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Tolérance $\varnothing$ nominal	h6
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraises toriques

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu.	Adapté	130 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	100 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	80 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	130 m/min	N
PE-HD	Adapté	90 m/min	N
PA 66	Adapté	100 m/min	N
PEEK	Adapté	90 m/min	N
PF 31	Adapté	80 m/min	N
Cu	Adapté	70 m/min	N
CuZn	Adapté	90 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	Moyennement adapté
à sec	moyennement adaptée
<del>Air</del>	<del>moyennement adaptée</del>
<b>Services</b>	
Rectification de queue Type HB	129100 HB