

**CCMT 09T308 Wiper, Nuance: PR1225****Données de commande**

N° commande	260100 PR1225
GTIN	4960664753635
Classe d'article	25E

Description

CCMT 09T308 Wiper PR1225 Nuance: PR1225

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 1 mm
Nuance	PR1225
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,03 - 0,15 mm/tr
Brise-copeaux	WP
Application secondaire	P

Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	50 - 150 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage