



## Huile de coupe hautes performances sous forme de mousse, sans chlore, Contenu: 0,4l



### Données de commande

N° commande	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Classe d'article	08J

### Description

#### Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l'huile soluble dans l'eau) non recommandé.

#### Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

#### Utilisation:

Universelle pour l'**enlèvement de copeaux** (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le **formage**. Indispensable pour le travail de **matériaux à usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires. Idéale pour les **métaux non ferreux**.

**Huile de coupe performante sous forme de mousse** pour une application ciblée à l'endroit de travail. Sans soufre ni huile minérale, dosage précis, lavable à l'eau.

### Description technique

Signalisation des substances dangereuses	SGH07 Attention
--	-----------------

Signalisation des substances dangereuses	GHS02: Flamme
Classe de marchandise dangereuse	2.1
Exécution	Bombe aérosol
Hydrosolubilité	soluble
Point d'ébullition	-24 °C
Température d'auto-inflammation	235 °C
Tête de pulvérisation	Smart Straw
Couleur	jaune clair
Température de stockage	15 - 35 °C
Contenu	0,4 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage