



DCMX 11T304 Wiper, Nuance: CA510



Données de commande

N° commande	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Classe d'article	25E

Description

DCMX 11T304 Wiper CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: WP

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Brise-copeaux	WP
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Nuance	CA510
Application principale	P
Prof. coupe a_p	0,5 - 1,5 mm

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DCMX 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage