



Huile soluble+huile de coupe CBF, Contenu: 5l



Données de commande

N° commande	084241 5
GTIN	2050001676238
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Huile lubrifiante soluble, pour **arrosage interne** et applications haute pression.

Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil, la capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

Utilisation:

Universelle pour **tous les travaux d'usinage** (tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage, brochage, et spécialement le **sciage**, rectification). Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile. **Dosage normal 1 : 20**, pour matériaux très résistants et acier spécial 1 : 10 à 1 : 15.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande.

Description technique

Exécution	Jerricans
Couleur	marron clair
Viscosité cinématique	41 mm ² /s
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	5 l
Type de produit	Lubrifiants
Valeur au réfractomètre	2