



Pied à coulisse d'atelier avec lecture sans parallaxe et réglage fin, Plage de mesure: 300mm



Données de commande

N° commande	415170 300
GTIN	4045197319012
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**, lecture directe **de la mesure intérieure** grâce à la graduation supplémentaire, avec réglage fin.

Description technique

Plage de mesure	0 - 300 mm
Etalonnage	A1
Longueur de bec	90 mm
Blocage	Vis de blocage en haut
Ø épaulement de mesure intérieure	10 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,08 mm

Réglage fin	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300

Accessoires

Coffret en plastique Type MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------