

HOLEX

Pied à coulisse d'atelier avec lecture sans parallaxe et réglage fin, Plage de mesure: 500mm



Données de commande

N° commande	415170 500
GTIN	4045197319029
Classe d'article	41Z

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Vernier plat pour **lecture sans parallaxe**, lecture directe **de la mesure intérieure** grâce à la graduation supplémentaire, avec réglage fin.

Description technique

Etalonnage	A1
Blocage	Vis de blocage en haut
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Longueur de bec	150 mm
Plage de mesure	0 - 500 mm
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385
Ecart de mesure E MPE	±0,1 mm

Réglage fin	oui
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkS Pied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500