



## Fraise grande avance MFH mini, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 52/8mm



### Données de commande

N° commande	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Classe d'article	250

### Description technique

Ø dents $D_c$	52 mm
Ø fixation	22 mm
Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Arrosage interne	oui
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1 mm
Vis pour plaquette	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	LOGU 0303..
Ø $D_3$	45 mm
Nombre de dents Z	8
Perçage par interpolation Ø $D_{min}$	97 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{max}$	102 mm

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	43,3 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,4 degré
Angle d'attaque $\kappa$	15 degré
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Vis de serrage	229713
----------------	--------