

HOLEX**Pied à coulisse d'atelier avec graduation mm et pouces, Plage de mesure: 500mm****Données de commande**

N° commande	415100 500
GTIN	4045197203168
Classe d'article	41Z

Description**Exécution:**

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés jusqu'à la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Description technique

Lecture commutable	mm / pouce
Longueur de bec	150 mm
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Etalonnage	A1
Plage de mesure	0 - 500 mm
Exécution surface de mesure	trempées
Blocage	Vis de blocage en haut
Graduation	1/128 pouce
Graduation	1/20 mm
Emballage	Boîte robuste
Norme	ISO 13385

Ecart de mesure E MPE	±0,1 mm
Graduation vernier mm/pouces	oui
Méetrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur de mesure maximale 500 mm	021000 500
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 500 mm	021010 500