

**Garant****Niveau à cadre avec fiole réglable, Semelle Longueur × Précision: 150/2mm**

## Données de commande

N° commande	469190 150/2
GTIN	4045197519245
Classe d'article	41H

## Description

### Exécution:

Cadre robuste en fonte spéciale de haute qualité; verni avec effet martelé. 3 côtés à semelle prismatique, 1 côté plat. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. La sensibilité (valeur d'échelle) de la fiole longitudinale est inscrite sur une plaquette. Préc. 1: avec poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.

**Réglage de la fiole longitudinale:** La fiole longitudinale peut être ajustée facilement, sans jeu ni démontage, au niveau 0 à l'aide d'une vis de réglage.

### Utilisation:

Pour dégauchir, arbres, surfaces horizontales et verticales et mettre à angle droit.

### Norme:

**DIN 877**

### Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible **0,02 mm/m.**

2 = avec fiole longitudinale très sensible **0,1 mm/m.**

### Remarque(s):

Modèle magnétique disponible sur demande.

## Description technique

Longueur semelle	150 mm
Largeur semelle	40 mm
Lecture	0,1 mm/m
Classe de précision	2
Norme	DIN 877
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	H1
Type de produit	Niveau à bulles

## Services

Etalonnage Niveau à cadre Précision 0,10 mm/m	026600 0,10
---	-------------