

FLEX**Ponceuse pour soudures d'angle, appareil de base, Type: LLK1503****Données de commande**

N° commande	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Classe d'article	03S

Description**Exécution:**

Puissant moteur de base sans fil TRINOXFLEX 18 V pour le traitement de surfaces métalliques:

- **Moteur sans charbons, à capacité de charge élevée et grande efficacité.**
- **Adaptateur d'outil exclusif avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système pour le satinage et le ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage avec une lime à bande ou une ponceuse pour soudures d'angle.**

Livraison:

Version sans adaptateur, avec 2 x batteries 18 V / 5,0 Ah, chargeur et L-Boxx® 238.

Remarque(s):

Disques abrasifs adaptés, voir 566994 et 566996.

Emballage: Valise (L-Boxx)

Puissance absorbée: 1200 W

Vitesse de rotation max.: 1500 - 4700 min⁻¹

Ø disque max.: 152 mm

Poids: 3,4 kg

Description technique

Poids	3,4 kg
-------	--------

Ø disque max.	152 mm
Vitesse de rotation max.	1500 - 4700 min ⁻¹
Puissance absorbée	1200 W
Référence fabricant	LLK1503
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Ponceuses pour soudures d'angle

Accessoires

Disque compact RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Comparaison grain 50	566994 50
Disque compact D × P × H (mm) Comparaison grain 280	566996 280
Disque compact D × P × H (mm) Comparaison grain 180	566996 180
Disque compact RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm) Comparaison grain 100	566994 100
Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC	073930 FIXTEC