



## Vérificateur d'alésage de précision acier sans comparateur SU, Plage de mesure: 50-100mm



### Données de commande

N° commande	435040 50-100
GTIN	2050001047977
Classe d'article	46F

### Description

#### Exécution:

Vérificateurs d'alésage 2 points autocentrant avec disque de centrage à ressort. Transmission aisée et précise de la course du palpeur via segment courbe. Réglage sur différents  $\varnothing$  par l'intermédiaire de touches de mesure interchangeables. Touches en carbure rapporté. Insensible à la chaleur des mains et aux variations de température ambiante.

Touches de mesure **en acier**.

#### Utilisation:

Pour la mesure précise d'alésages ( $\varnothing$ ), concentricité et cylindricité et mesure de profils intérieurs.

#### Livraison:

Vérificateur d'alésage de précision complet (sans comparateur).

#### Accessoire(s):

Rallonges pour grandes profondeurs de mesure 435142, comparateurs de précision 434674, comparateurs inductifs 434670, comparateurs avec graduation vers la gauche 434807 réf. 10, comparateurs numériques 434322, bagues de réglage 484030.

#### Remarque(s):

En cas d'utilisation d'indicateurs de précision, il est nécessaire d'utiliser une rallonge 43 4920 réf. 10 ou un palpeur de mesure 43 4900 réf. 16. Modèles avec plage de mesure jusqu'à 800 mm disponibles sur demande.

### Description technique

Nombre de bagues de mesure	3
Plage de mesure	50 - 100 mm
Précision de répétabilité sans comparateur	0,5 µm
Profondeur de mesure	180 mm
Nombre de touches de mesure	11
Largeur du disque de centrage	45 mm
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	C4
Type de produit	Vérificateurs d'alésage de précision à 2 touches

## Services

EtalonnageVérificateurs d'alésage de précision (modèles B + C) Plage de mesure maximale 160 mm	023210 160
--	------------

## Accessoires

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 55 mm	435096 55
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 65 mm	484030 65
Comparateur inductif Extramess Type 2001	434670 2001
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 90 mm	435096 90
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 0,5 mm	435109 0,5
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 60 mm	484030 60
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 250/10 µm	434674 250/10
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 75 mm	435086 75

Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 75 mm	484030 75
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 60 mm	435096 60
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 65 mm	435096 65
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 85 mm	435096 85
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 85 mm	435086 85
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 50/1 µm	434674 50/1
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 65 mm	435086 65
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 55 mm	435086 55
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 70 mm	435086 70
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 95 mm	435086 95
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 50 mm	435086 50
Disque de mesure pour plage de mesure 50 – 100 Epaisseur 1 mm	435109 1
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 90 mm	435086 90
Rallonge pour palpeur de mesure Longueur L 10 mm	434920 10
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 100 mm	435086 100
Touche en acier Type 16	434900 16
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 70 mm	484030 70
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 70 mm	435096 70

Rallonge pour profondeur de mesure Longueur 500 mm	435142 500
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 95 mm	435096 95
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 100 mm	435096 100
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 60 mm	435086 60
Adaptateur pour appareils de mesure d'alésages 2 points1 pièce Type 35-90	439914 35-90
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 80 mm	435096 80
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 75 mm	435096 75
Bague de réglageDIN 2250 C Ø nominal 55 mm	484030 55
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 130/5 µm	434674 130/5
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmCarbure Ø mesure 50 mm	435096 50
Touche de mesure pour plage 50 – 100 mmAcier Ø mesure 80 mm	435086 80
Comparateur de précision ± Plage de lecture / Lecture 25/0,5 µm	434674 25/0,5