



Huile de coupe hautes performances sans chlore Alpha 93, Contenu: 20l



Données de commande

N° commande	084210 20
GTIN	2050000971884
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l'huile soluble dans l'eau) non recommandé.

S'applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette. Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l'eau, viscosité réglable avec de l'eau en fonction de l'application.

Avantage(s):

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Utilisation:

Universelle pour l'**enlèvement de copeaux** (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le **formage**. Indispensable pour le travail de **matériaux à usinabilité difficile**, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d'autres matériaux similaires. Idéale pour les **métaux non ferreux**.

Egalement pour lubrification à quantité minimale en raison de l'absence d'huile minérale.

Description technique

Viscosité cinématique	30 mm ² /s
-----------------------	-----------------------

Exécution	Jerricans
Point d'éclair	> 180 °C
Couleur	ambré
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	20 l
Type de produit	Huile de coupe / Huile de polissage