

ALLURIS

## Tachymètre de précision à main, Type: CL



### Données de commande

N° commande	471300 CL
GTIN	4260244680239
Classe d'article	47F

### Description

#### Exécution:

Tachymètre de précision à main dans un **boîtier robuste en aluminium moulé sous pression**. Grand affichage numérique, utilisation simple. Longueurs et mesure de vitesse en unités de mesure internationales au choix. **Tachymètre laser à main** pour mesures sans contact jusqu'à une distance de 4 m. Utilisable **également pour les mesures de contact** avec un adaptateur à multi-impulsions (inclus).

#### Utilisation:

**Mesure du nombre de tours:** 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mécanique jusqu'à 25000 min<sup>-1</sup>). **Vitesse:** 0,1–3810 m/min. **Mesure de longueur:** 0,0– 99999 m. **Chiffres:** 0– 99999

#### Livraison:

Avec 2 pointes de mesure, roue d'arpenteur 6 pouces, entonnoir, axe de rallonge, instructions d'utilisation, étui de protection, 2 piles 081561 réf. LR6. Avec en plus, adaptateur à visser et réflexions.

#### Accessoire(s):

Bandes réfléchissantes 471315.

### Description technique

Ecart de mesure (pour mesure optique)	150 – 1500 , max. 4000 mm
Impulsions par tour (mesure par contact)	8 (avec adaptateur)
Temps de mesure	1 s
Circonférence de la roue d'arpenteur	6 pouce

Erreur admissible	0,006 ( $\pm 0,5$ chiffre) %
Nombre de piles incluses	2
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Métriologie	numérique
Étalonnage	I2
Type de produit	Tachymètres à main

### Services

Étalonnage Tachymètres / stroboscope Type D	027900 D
Étalonnage DAkkS Compte-tours Type D	027910 D

### Accessoires

Jeu de bandes réfléchissantes 35 pièces	471315
---	--------