

Garant

Fraise à chanfreiner HSI GARANT Softcut®, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 16/3mm



Données de commande

N° commande	214911 16/3
GTIN	4045197853912
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Outil de fraisage très performant, pour l'usinage en avant et inverse.

Remarque(s):

D_{max} pour utilisation avec plaquettes $r = 0,4$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Ø queue D_s h6	16 mm
Plaquette adaptée	SO.T 0836..
Nombre de dents Z	3
Jeu de vis pour plaquettes	219863 (8IP ; 2,2 Nm)
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Ø D	16 mm
Ø chanfreinage max. D_{max}	26,3 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Série	Softcut®
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré

Angle d'attaque κ	45 degré
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219863